

Hydraulisch dichter Kälte-Wärme Umwälzthermostat mit wassergekühlter Kältemaschine. Mit atmosphärisch offenem Expansionsgefäß und optischer Niveauanzeige. Für extern geschlossenen Betrieb. Leistungsstarke, drehzahlregelte Pumpe, Edelstahlgehäuse, FCKW und H-FCKW frei. Einstellbarer Übertemperaturschutz nach DIN 12876. Hohe Systemleistung (Watt/Liter) durch minimiertes Füllvolumen. Keine Öldämpfe und keine Feuchteabsorption, da das Expansionsgefäß nicht temperiert wird.

### Pilot ONE:

Mit zukunftsweisender Regeltechnik und modernsten Bedienfunktionen bringt die neue Reglergeneration Pilot ONE zahlreiche Vorteile für die Praxis. Zur umfangreichen Ausstattungsliste zählen ein brillanter 5,7" TFT-Touchscreen, Anschlüsse für USB und Netzwerk, ein integriertes Technik-Glossar sowie die Unterstützung von insgesamt 13 Sprachen (EN, DE, FR, IT, ES, RU, CN, PT, JP, CZ, PL, KO, TR). Um Ihnen die tägliche Arbeit zu erleichtern, verfügt der Pilot ONE über eine komfortable Bedienerführung mit einprägsamen Icons und farblich sortierten Menükategorien. Dank Favoritenmenü und One-Click-Bedienerführung sind alle wichtigen Informationen immer nur wenige Tastendrücke entfernt. Integrierte Softwareassistenten unterstützen Sie zudem bei der Einrichtung und sorgen für korrekte Geräteeinstellungen. Der USB-Anschluss erlaubt eine Verbindung des Temperiergerätes mit einem PC oder Notebook. In Kombination mit der Spy-Software sind Anforderungen wie Fernsteuerung oder Datenübertragung damit einfach und kostengünstig realisierbar. Dank Ethernet-Anschluss ist auch eine Einbindung in Netzwerke problemlos möglich.

### Weitere Funktionen:

E-grade "Professional" serienmäßig enthalten, TAC (True Adaptive Control) - selbstoptimierender Intern- und Kaskadenregler, Temperiermodus wählbar (Intern/Prozess), Programmgeber mit 10 Programmen (max. 100 Schritte), Rampenfunktion (linear und nicht-linear), 5-Punkt-Kalibrierung, skalierbare Grafikanzeige, Favoritenmenü, Anzeigenauflösung 0,01 K, integriertes Technik-Glossar, 2. Sollwert, Usermenüs (Administrator-Level), Kalenderstart, Bildschirmhintergrund einstellbar.

4 Jahre Garantie - Registrierung erforderlich.

### Technische Daten nach DIN 12876

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Temperaturbereich               | -40...200 °C                           |
| Temperaturkonstanz bei -10°C    | 0,01 K                                 |
| Temperatureinstellung / Anzeige | 5,7" - Farb Touchscreen                |
| Auflösung der Anzeige           | 0,01 K                                 |
| Temperaturfühler intern         | Pt100                                  |
| Anschluss externer Fühler       | Pt100                                  |
| Schnittstelle digital           | Ethernet, USB (Host u. Device), RS232  |
| digitaler Steuereingang         | ECS ONE                                |
| digitaler Steuerausgang         | POKO ONE                               |
| Alarmmeldung                    | optisch, akustisch, Relais             |
| Sicherheitsklasse               | III / FL                               |
| Heizleistung                    | 1,5 kW                                 |
| Kälteleistung mit               | Thermoöl                               |
| bei 200°C                       | 0,48 kW                                |
| bei 150°C                       | 0,48 kW                                |
| bei 100°C                       | 0,48 kW                                |
| bei 50°C                        | 0,48 kW                                |
| bei 20°C                        | 0,48 kW                                |
| Kälteleistung mit               | Ethanol                                |
| bei 0°C                         | 0,45 kW                                |
| bei -20°C                       | 0,27 kW                                |
| bei -30°C                       | 0,16 kW                                |
| bei -40°C                       | 0,04 kW                                |
| Kältemaschine                   | wassergekühlt, natürliches Kältemittel |
| Kältemittel (ASHRAE, GHS)       | R-290 (A3, H220)                       |
| Global Warming Potential (GWP)  | 0,02                                   |
| Kältemittelmenge                | 0,06 kg                                |
| Umwälzpumpe:                    |                                        |
| max. Förderleistung             | 25 l/min                               |
| max. Förderdruck                | 0,9 bar                                |
| Pumpenanschluss                 | M16x1 AG                               |
| max. zulässige kin. Viskosität  | 50 mm²/s                               |
| Kühlwasseranschluss             | G1/2 AG                                |



**Bestell-Nr.: 1030.0008.01**

## Technische Daten nach DIN 12876

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Verbrauch b. Wasser 15°C, Vorlauf 0°C | 23 l/h       |
| min. Kühlwasserdifferenzdruck         | 2 bar        |
| max. Kühlwasserdruck                  | 6 bar        |
| min. Füllvolumen                      | 1,5 l        |
| Füllvolumen Expansionsgefäß           | 2 l          |
| Abmessungen BxTxH **                  | x450x504 mm  |
| Gewicht, netto                        | 45 kg        |
| Schalldruckpegel +/- 4 dB(A)          | 54 dB(A)     |
| Netzanschluss                         | 208V 2~ 60Hz |
| min. Absicherung                      | 2x10A        |
| max. Absicherung                      | 2x16A        |
| Schutzart                             | IP20         |
| min. Umgebungstemperatur              | 5 °C         |
| max. Umgebungstemperatur              | 40 °C        |

**gültig ab Ser. Nr.:**

**1.0/17**

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Haftung für Irrtümer und Druckfehler ausgeschlossen. Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör und Peripherie: mini-USB Kabel #54949\* , E-grade "Professional" #9496\* , E-grade "Explore" #10495, Schlauchstutzen NW12\* , Überwurfmuttern M16x1 AG\* , Com.G@te

\* im Lieferumfang enthalten

Leistungsangaben gelten bei: Umgebungstemperatur 20 °C, Kühlwassereintritt 15 °C und 2 bar Differenzdruck zwischen Kühlwassereintritt und -austritt. Das Temperiergerät ist bis zu einer Kühlwassereintrittstemperatur von 20 °C ausgelegt.

Beim Anstieg der Kühlwassertemperatur ist ein Absinken der Kälteleistung, sowie ein erhöhter Kühlwasserverbrauch möglich.

Kühlwasserkreislauf aus Cu, 1.4401, MS, PA, PPE, PTFE und EPDM. Passendes Kühlwasser verwenden.

In Anlehnung an die EN60034-1 gelten folgende Spannungs- und Frequenztoleranzen:

Spannung + / - 5 % bei gleichzeitiger Frequenztoleranz von + / - 2 %

Beispiel: -5% Spannung und + 2 % Frequenz > nicht zulässig!

-5% Spannung und - 2 % Frequenz > zulässig

Hinweise zu EMV:

Klassifizierung (Störaussendungen) nach EN55011: Klasse A, Gruppe 1.

Auslieferungszustand Netzkabel:

1. Ein- /Zweiphasige Geräte (100V bis 240V) --> mit Netzkabel und länderspezifischem Stecker (bitte bei Bestellung angeben)
2. Drehstromgeräte mit Stromaufnahme kleiner als 63A --> mit Kabel ohne Stecker
3. Drehstromgeräte mit Stromaufnahme größer als 63A --> ohne Kabel ohne Stecker

Dieses Temperiergerät entspricht der US-SNAP und allen zutreffenden EU-Rechtsvorschriften. Die US-SNAP Endanwendung für dieses Temperiergerät ist die industrielle Prozesskühlung. Eine Zertifizierung durch eine notifizierte Stelle ist auf Anfrage möglich.

\*\* Platzbedarf Einbauraum beachten. Siehe Aufstellbedingungen unter [www.huber-online.com](http://www.huber-online.com)