

Technische Daten

Temperaturbereich	-75...230 °C
Bedientemperatur	20 °C
Material	Edelstahl 1.4404, 1.4307
Dichtungswerkstoff	Sondermaterial, PTFE
Nennweite	12 mm
Aussendurchmesser	40 mm
Länge	72 mm
Gewicht, netto	0,42 kg
Anschluss	M24X1,5 AG
Anschlussort	Temperiergerät, Applikation
maximaler Druck bei 20°C	25 bar
Leckagemenge *	<0,15 ml pro Entkuppelzyklus
Cv-Wert *	4,5

**Bestell-Nr.: 10529****1.0/18**

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Haftung für Irrtümer und Druckfehler ausgeschlossen. Abbildungen können vom Original abweichen.

Optionales Zubehör:

Verschlussskupplung #10530, Druckentlastungseinrichtung #10539, Winkelanschluss 90° #10538, Temperier-/ Verbindungsschläuche, Thermofluidе, weiteres Zubehör u.v.a.m.: siehe Katalog.

Bohrungsform Y (60°) nach DIN 3863, Verrohrung/Temperierschläuche: Kugelbuchse nach DIN 3863

*Gemessen mit Wasser (20 °C) bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C.

Hinweis:

Bei Verwendung von Ethanol als Thermofluid: max. Einsatzgrenze -60 °C.