

## Technische Daten

|                          |                   |                           |
|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| Temperaturbereich        | -40...140 °C      |                           |
| Material                 | Edelstahl, 1.4404 |                           |
| Umflechtung              | Ja                | <b>Bestell-Nr.: 10812</b> |
| Kennzeichnung*           | Ja                |                           |
| Nennweite (DN)           | 19 mm             |                           |
| Länge                    | 300 cm            |                           |
| Gewicht, netto           | 2 kg              |                           |
| Anschluss                | G3/4              |                           |
| Aussenmantel             | mit Isolation     |                           |
| maximaler Druck bei 20°C | 10 bar            |                           |
| Prüfdruck                | 1,25 bar          |                           |
| min. Biegeradius         | 210 mm            |                           |
| Brandverhalten           | UL94-HB           |                           |

**1.0/19**

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Haftung für Irrtümer und Druckfehler ausgeschlossen. Abbildungen können vom Original abweichen.

Isolation: Spezialisolation mit Silikonoberfläche, Enden fixiert und mit Abschlusskappen abgedeckt.

Hinweis: Überwurfmutter aus vernickeltem Messing.

\*Kennzeichnung: Prägung auf Band: Bestell-Nr., TS -40°C...140°C, PS 10 bar, KW/Jahr