

## Technische Daten

Temperaturbereich	-90...200 °C	
Material	Edelstahl, 1.4404	
Umflechtung	Ja	<b>Bestell-Nr.: 10867</b>
Kennzeichnung*	Ja	
Nennweite (DN)	40 mm	
Länge	100 cm	
Gewicht, netto	9,4 kg	
Anschluss 1	Flansch EN1092-1 Typ 11	
Anschluss 2	Flansch EN1092-1 Typ 02, Typ 33	
maximaler Druck bei 20°C	10 bar	
Prüfdruck	1,25 bar	
min. Biegeradius	260 mm	
Brandverhalten	UL94-HB	

1.0/19

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Haftung für Irrtümer und Druckfehler ausgeschlossen. Abbildungen können vom Original abweichen.

im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

Montagekit mit je 8x Schrauben, Muttern und Federringe, sowie 2 Stück Dichtung aus Graphit

Isolation: Schaumisolation, Schutzschlauch, Enden mit Schrumpfschlauch.

\*Kennzeichnung: Prägung auf Band: Bestell-Nr., TS -90°C...200°C, PS 10 bar, KW/Jahr