

Umwälzkühler mit luftgekühlter Kältemaschine und Umwälzpumpe. Verdampfer (Kühler), Behälter und Gehäuse aus Edelstahl. Druck- Saugpumpe aus Kunststoff. Digitale Temperaturregelung und digitale Temperaturanzeige. Füllstandsanzeige über Schauglas. Einstellbarer Übertemperaturschutz nach DIN 12876.

OLÉ-Regler:

Der Regler verbindet moderne Technik mit einfacher Bedienung. Modelle mit OLÉ-Regler eignen sich für Routineaufgaben in Forschung und Industrie und überzeugen mit einer praxisorientierten Basisausstattung:

- \* Großes, helles OLED-Display
- \* Einfache Bedienung mit Menüführung
- \* Gleichzeitige Anzeige von Soll- und Istwert, Tmin, Tmax
- \* USB (Device) und RS232 Schnittstelle
- \* Autostart-Funktion bei Netzausfall

Optional: Pt100-Messfühleranschluss #10519 zur Anzeige (nicht Regelung) z.B. der Prozesstemperatur (nur werkseitig erhältlich, gegen Aufpreis).

4 Jahre Garantie - Registrierung erforderlich.

Umschalter für Flüsterbetrieb:

reduzierter Schalldruckpegel: 51 dB(A): +/- 4 dB(A)

Pumpendaten bei Flüsterbetrieb:

Förderleistung: 14 l/min

Förderdruck: 0,2 bar

Förderleistung (Saug): 11 l/min

Förderdruck (Saug): 0,18 bar

### Technische Daten nach DIN 12876

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Temperaturbereich               | -20...100 °C                         |
| Temperatureinstellung / Anzeige | digital                              |
| Temperaturfühler intern         | Pt100                                |
| Auflösung der Anzeige           | 0,1 K                                |
| Schnittstelle digital           | USB (Device), RS232 Schnittstelle    |
| Temperaturkonstanz bei -10°C    | 0,2 K                                |
| Alarmmeldung                    | optisch, akustisch                   |
| Sicherheitsklasse               | III / FL                             |
| Heizleistung bei 240V           | 2,1 kW                               |
| Heizleistung bei 230V           | 2 kW                                 |
| Heizleistung bei 220V           | 1,8 kW                               |
| Heizleistung bei 208V           | 1,6 kW                               |
| Kälteleistung                   |                                      |
| bei 15°C                        | 0,6 kW                               |
| bei 0°C                         | 0,5 kW                               |
| bei -10°C                       | 0,35 kW                              |
| bei -20°C                       | 0,15 kW                              |
| Kältemaschine                   | luftgekühlt, natürliches Kältemittel |
| Kältemittel (ASHRAE, GHS)       | R-290 (A3, H220)                     |
| Global Warming Potential (GWP)  | 0,02                                 |
| Kältemittelmenge                | 0,085 kg                             |
| CO2-Äquivalent                  | 0,0 t                                |
| UN-Nummer                       | UN 3358                              |
| Umwälzpumpe                     | Druck- und Saugpumpe                 |
| max. Förderleistung             | 24 l/min                             |
| max. Förderdruck                | 0,7 bar                              |
| max. Förderleistung (Saug)      | 18 l/min                             |
| max. Förderdruck (Saug)         | 0,4 bar                              |
| Pumpenanschluss                 | M16x1 AG                             |
| min. Füllvolumen                | 2,8 l                                |
| Expansionsgefäß                 | 2,2 l                                |
| Abmessungen BxTxH **            | 280x490x424 mm                       |



Bestell-Nr.: 3066.0003.98

## Technische Daten nach DIN 12876

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Gewicht, netto               | 36 kg                  |
| Schalldruckpegel +/- 4 dB(A) | 56 dB(A)               |
| Netzanschluss                | 208-240V 1~/2~ 50/60Hz |
| max. Stromaufnahme           | 12 A                   |
| Absicherung                  | 16 A                   |
| Druckgerätekategorie         | Art. 4.3 DGRL          |
| Schutzart                    | IP20                   |
| min. Umgebungstemperatur     | 5 °C                   |
| max. Umgebungstemperatur     | 40 °C                  |

|                            |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|
| <b>gültig ab Ser. Nr.:</b> | <b>540391</b> | <b>1.2/24</b> |
|----------------------------|---------------|---------------|

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Haftung für Irrtümer und Druckfehler ausgeschlossen. Abbildungen können vom Original abweichen.

im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

Schlaucholive NW12 #6087, Überwurfmutter M16x1 #6089, Blindstopfen #6088, Deckel Expansionsgefäß #25178,

Optionales Zubehör:

Entleerungsventil #6839, Temperier-/ Verbindungsschläuche, Thermofluide, weiteres Zubehör u.v.a.m.: siehe Katalog.

Leistungsangaben gelten bei: Umgebungstemperatur 20 °C. Beim Anstieg der Umgebungstemperatur ist ein Absinken der Kälteleistung möglich.

In Anlehnung an die EN60034-1 gelten folgende Spannungs- und Frequenztoleranzen:

Spannung + / - 5 % bei gleichzeitiger Frequenztoleranz von + / - 2 %

Beispiel: -5% Spannung und + 2 % Frequenz > nicht zulässig!

-5% Spannung und - 2 % Frequenz > zulässig

Hinweise zu EMV:

Klassifizierung (Störaussendungen) nach EN55011: Klasse A, Gruppe 1.

Spezialfall Aceton und Polyglycol: Die Kunststoffpumpe ist nicht beständig gegen Aceton und Polyglycole je nach Hersteller. Bitte Wasser mit Glysantin oder Ethylenglycol als Frostschutz mischen. Ein beständiger Kunststoff ist gegen Aufpreis lieferbar.

Auslieferungszustand Netzkabel:

1. Ein- /Zweiphasige Geräte (100V bis 240V) --> mit Netzkabel und länderspezifischem Stecker (bitte bei Bestellung angeben)
2. Drehstromgeräte mit Stromaufnahme kleiner als 63A --> mit Kabel ohne Stecker
3. Drehstromgeräte mit Stromaufnahme größer als 63A --> ohne Kabel ohne Stecker

Dieses Temperiergerät entspricht der US-SNAP und allen zutreffenden EU-Rechtsvorschriften. Die US-SNAP Endanwendung für dieses Temperiergerät ist die industrielle Prozesskühlung. Eine Zertifizierung durch eine notifizierte Stelle ist auf Anfrage möglich.

\*\* Platzbedarf Einbauraum beachten. Siehe Aufstellbedingungen unter [www.huber-online.com](http://www.huber-online.com)