

Flow Control Cube Core I

Der Flow Control Cube CORE (Coriolis Messmethode) dient zur Messung und Regelung von Durchfluss und Druck des Thermofluides und kann nur in Verbindung mit Huber Temperiergeräten mit Pilot ONE verwendet werden. Gehäuse aus Edelstahl. Alle medienberührten Teile aus Edelstahl.

Die Regeleinheit besteht aus:

Gehäuse, Volumenstrommesser, zwei Absperrventile, interner Drucksensor im Vorlauf, Anschluss für einen externen Drucksensor (Vorlauf), ComG@te, CAN-Switch, komplette Verdrahtung und Verrohrung (gedämmt), Stromversorgung 90-240V 1 \sim 50/60 Hz

Technische Daten nach DIN 12876

Temperaturbereich min. Volumenstrom max. Volumenstrom max. Volumendruck Genauigkeit Durchflussregelung

Abmessungen BxTxH **

Gewicht, netto

Schalldruckpegel +/- 4 dB(A)

Fluidanschluss Netzanschluss

max. Stromaufnahme

Absicherung Schutzart

min. Umgebungstemperatur max. Umgebungstemperatur

-40...150 °C 0,2 l/min 95 l/min

12 bar +/- 0.2 l/min

420x539x591 mm

74 kg 43 dB(A)

M38x1,5 AG 90-240V 1~/2~ 50/60Hz

0,3 A 2 A IP20 5 °C 40 °C



Bestell-Nr.: 3601.0020.00

gültig ab Ser. Nr.: 565378 1.0/24

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Haftung für Irrtümer und Druckfehler ausgeschlossen. Abbildungen können vom Original abweichen.

Optionales Zubehör:

Adapter, Temperier-/ Verbindungsschläuche, Thermofluide, weiteres Zubehör u.v.a.m.: siehe Katalog.

Leistungsangaben gelten bei: Umgebungstemperatur 20°C

In Anlehnung an die EN60034-1 gelten folgende Spannungs- und Frequenztoleranzen:

Spannung + / - 5 % bei gleichzeitiger Frequenztoleranz von + / - 2 % Beispiel: -5% Spannung und + 2 % Frequenz > nicht zulässig! -5% Spannung und - 2 % Frequenz > zulässig

Hinweise zu EMV:

Klassifizierung (Störaussendungen) nach EN55011: Klasse A, Gruppe 1.

Auslieferungszustand Netzkabel:

- 1. Ein- /Zweiphasige Geräte (100V bis 240V) --> mit Netzkabel und länderspezifischem Stecker (bitte bei Bestellung angeben)
- 2. Drehstromgeräte mit Stromaufnahme kleiner als 63A --> mit Kabel ohne Stecker
- 3. Drehstromgeräte mit Stromaufnahme größer als 63A --> ohne Kabel ohne Stecker

Dieses Temperiergerät entspricht der US-SNAP und allen zutreffenden EU-Rechtsvorschriften. Die US-SNAP Endanwendung für dieses Temperiergerät ist die industrielle Prozesskühlung. Eine Zertifizierung durch eine notifizierte Stelle ist auf Anfrage möglich.

** Platzbedarf Einbauraum beachten. Siehe Aufstellbedingungen unter www.huber-online.com