

**Technische Daten**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Temperaturbereich        | -100...350 °C     |
| Material                 | Edelstahl, 1.4404 |
| Umflechtung              | Nein              |
| Nennweite (DN)           | 12 mm             |
| Länge                    | 300 cm            |
| Gewicht, netto           | 3,4 kg            |
| Anschluss                | M16x1             |
| Aussendurchmesser        | 44 mm             |
| maximaler Druck bei 20°C | 6 bar             |
| Prüfdruck                | 1,25 bar          |
| min. Biegeradius         | 190 mm            |
| Brandverhalten           | UL94-HB           |

**Bestell-Nr.: 6255****1.0/15**

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Haftung für Irrtümer und Druckfehler ausgeschlossen. Abbildungen können vom Original abweichen.

Isolation: Spezialisolation mit Silikonoberfläche, Enden fixiert und mit Abschlusskappen abgedeckt.

Hinweis: Kugelbuchse nach DIN 3863, Überwurfmutter nach DIN 3870.